



## VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

### Kugelhahn

Merkmal	Wert
Nennweite	10 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Ventil-Funktion	2/2
Nennbetriebsdruck	63 bar
Normalnenndurchfluss	266,67 l/min
Betriebsmedium	neutrale Flüssigkeit Wasser Neutrale Gase Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Mediumtemperatur	-20 - 150 °C
Produktgewicht	200 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	Rp1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Rp1/4
Werkstoff-Information Dichtungen	PTFE
Werkstoff-Information Gehäuse	Edelstahlguss