

# Druckaufbauventil MS12N-DE

Teilenummer: 535039

FESTO



## Datenblatt

| Merkmals                                   | Wert  |
|--|---|
| Abluftfunktion                             | drosselbar  |
| Betätigungsart                             | elektrisch  |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Handhilfsbetätigung                        | rastend<br>tastend                                  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Kolben-Sitz   |
| Rückstellart                               | mechanische Feder                                   |
| Steuerart                                  | vorgesteuert  |
| Steuerluftversorgung                       | intern  |
| Strömungsrichtung                          | nicht reversibel                                    |
| Ventilfunktion                             | 2/2   |
| Schaltstellungsanzeige                     | mit Zubehoer  |
| Betriebsdruck                              | 3 bar...16 bar                                      |
| Normalnennendurchfluss                     | 25000 l/min...42000 l/min                           |
| Einschaltdauer                             | 100%  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                  |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                  |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Mediumtemperatur                           | -10 °C...50 °C                                      |
| Schutzart                                  | IP65  |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...50 °C                                      |
| Produktgewicht                             | 3800 g  |
| Signalzustandsanzeige                      | mit Zubehör   |
| Befestigungsart                            | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör         |
| Werkstoff Dichtungen                       | NBR   |
| Werkstoff Gehäuse                          | Aluminium-Druckguss                                 |