

# Öler MS12N-LOE

Teilenummer: 535044

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Betriebsdruck	1 bar...16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Ölviskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung