

# Kunststoffschlauch

## PUN-E-12x1,6-SI

Teilenummer: 535324

FESTO

für QS-Steckanschlüsse geeignet, hochflexibel, hydrolysebeständig, mikrobienstabil, (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	80 mm
Innen-Durchmesser	8,8 mm
Min. Biegeradius	36 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-35 ... 50 °C
Produktgewicht nach Länge	0,069 kg/m
Farbe	silber
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)