


# Aktivkohlefilter MS4N-LFX-1/8-R-Z

Teilenummer: 536716

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baugröße                           | 4  |
| Baureihe                           | MS   |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°   |
| Konstruktiver Aufbau               | Aktivkohlefilter   |
| Schalenschutz                      | Kunststoffschutzkorb                                       |
| Eingangsdruck 1                    | 0 ... 14 bar   |
| Normalnennndurchfluss              | 250 l/min  |
| Betriebsmedium                     | gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 0,01 µm |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2  |
| Lagertemperatur                    | -10 ... 60 °C  |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | 1.7.1 nach DIN ISO 8573-1                                  |
| Mediumstemperatur                  | 5 ... 30 °C  |
| Restölgehalt                       | 0,003 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 60 °C  |
| Produktgewicht                     | 190 g  |
| Befestigungsart                    | mit Zubehör<br>wahlweise:<br>Leitungseinbau                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | NPT1/8-27  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | NPT1/8-27  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei                                      |
| Werkstoffinformation Filter        | Aktivkohle   |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | Aluminium-Druckguss  |
| Werkstoffinformation Schale        | PC   |