

Anschlussleiste VABM-B6-E-G14-10

Teilenummer: 537504

FESTO

für Magnetventil VUVB.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	800 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung