



MS6-EE-3/8-V24-S-Z

Einschaltventil

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Abluft-Funktion | nicht drosselbar |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | rückstellend rastend |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Steuerart | direkt |
| Steuerluftversorgung | extern |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Ventil-Funktion | 3/2 monostabil geschlossen |
| Schaltstellungsanzeige | mit Zubehör |
| Betriebsdruck | 4 - 10 bar |
| b-Wert | 0,5 |
| C-Wert | 22 l/sbar |
| Normalnennndurchfluss | 5.500 l/min |
| Spulenkennwerte | 24V DC |
| Betriebsmedium | Druckluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 60 °C |
| Produktgewicht | 0,816 g |
| Elektrischer Anschluss | Stecker nach DIN 43650 viereckige Bauform |

**MS6-EE-3/8-V24-S-Z****Einschaltventil**

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| | Form C |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Werkstoff-Hinweis | Kupfer- und PTFEfrei |
| Werkstoff-Information Dichtungen | NBR |
| Werkstoff-Information Gehäuse | Aluminium-Druckguss |