


Verbindungsleitung NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Teilenummer: 539510

FESTO

für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsbereich AC	30 V
Betriebsspannungsbereich DC	30 V
Strombelastbarkeit	1,7 A
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65 IP67
Max. Anziehdrehmoment Steckdose	0,3 Nm
Max. Anziehdrehmoment Stecker	0,3 Nm
Min. Kabel-Biegeradius	30 mm
Elektrischer Anschluss	4-polig / 3-polig M5x0,5 / M8x1 Stecker gerade / Dose gerade
Kabelaufbau	3 x 0,14 mm ²
Kabeldurchmesser	2,9 mm
Kabellänge	1 m
Kabeltyp	LiFY11Y
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Befestigungsart	mit Rändelmutter mit Überwurfmutter
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet