

Robustschlauch PAN-R-10X1,9-SI

Teilenummer: 541677

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	10 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	44 mm
Innen-Ø	6.2 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.0498 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A