

Kupplung EAMC-42-50-11-12

Teilenummer: 543424

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	12 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	138 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform