

Bediengerät FED-5010

Teilenummer: 543448

FESTO

Anzeige und Bediengerät mit LCD-Grafikdisplay für den Anschluss an SPS-Systeme.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	101 mm
Höhe	307 mm
Länge	392 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Anwenderspeicher	32 Mbyte
Echtzeituhr	ja
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	15"
Back-up Batterie	3 V / 270 mA Lithium
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	XGA, 1024x768 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	1,5 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produktgewicht	3.800 g
AUX-Schnittstelle	Sub-D 9-polig Dose
Druckerschnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Dose
SPS-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
USB-Schnittstelle	ja
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernetschnittstelle optisch 10 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform