

Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-1000

Teilenummer: 543669

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Membrantrockner |
| Betriebsdruck | 3 bar...12.5 bar |
| Normalnennendurchfluss | 1000 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Druck-Taupunkt-Absenkung | 17 K |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 °C...60 °C |
| Mediumstemperatur | 2 °C...50 °C |
| Umgebungstemperatur | 2 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 2250 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |