

Nahrungsschalter SMT-8M

Teilenummer: 543893

FESTO

magnetisch, kontaktlos, fur T-Nut.
Mindestauftragsmenge 10 Stuck



Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hangen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Schaltausgang	NPN PNP kontaktlos 2-Draht
Schaltelementfunktion	Offner Schlieer
Max. Ausgangsstrom	80 ... 100 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Uberlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	8 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Kabellange	0,2 ... 30 m
Befestigungsart	festgeschraubt von oben in Nut einsetzbar
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP68