

# Grundventil LF-D-MINI-A-U

Teilenummer: 546429

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Baugröße                           | Mini  |
| Baureihe                           | D   |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°                                      |
| Filterfeinheit                     | 40 µm   |
| Kondensatablass                    | vollautomatisch                                       |
| Konstruktiver Aufbau               | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider                |
| Max. Kondensatmenge                | 0,748 fl oz (US)                                      |
| Schalenschutz                      | Metallschutzkorb                                      |
| Betriebsdruck                      | 28 psi...180 psi                                      |
| Normalnenndurchfluss               | 35 cfm  |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Lagertemperatur                    | 14 °F...140 °F  |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur                  | 41 °F...140 °F  |
| Umgebungstemperatur                | 41 °F...140 °F  |
| Produktgewicht                     | 7032 oz   |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                         |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform  |
| Werkstoff Filter                   | PE  |
| Werkstoff Gehäuse                  | Zink-Druckguss  |
| Werkstoff Schale                   | PC  |