

Adapter AD-1NPT-G1-I

Teilenummer: 546547

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	24.2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	35 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	90 Nm
Produktgewicht	218.86 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt