

Doppelnippel E-G3/4-3/4NPT

Teilenummer: 546549
Auslaufprodukt

mit 2 Dichtringen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	17,9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	60 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	32 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	45 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	164,88 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	3/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform