

Gabelkopf SG-UNF5/16^{mm}-24-B

Teilenummer: 546574

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	UNF5/16-24
Basierend auf Norm	DIN 71752 ISO 8140
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Produktgewicht	1556 oz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt