

Kunststoffschlauch PUN-1/4X3/64-U-GE-300

Teilenummer: 546652

FESTO

außenkalibriert, für QS und QB Steckanschlüsse geeignet.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Old part no. 13028537



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Außen-Durchmesser Inch | 1/4 |
| Innen-Durchmesser Inch | 5/32 |
| Min. Biegeradius | 0,476 " |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -14 ... 150 Psi |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft Vakuum |
| Umgebungstemperatur | -68 ... 140 °F |
| Produktgewicht nach Länge | 0,251 oz/ft |
| Farbe | gelb |
| Shore-Härte | A 98 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Schlauch | TPE-U(PU) |