

Kunststoffschlauch PUN-5/16X1/16-U-GN-300

Teilenummer: 546656

FESTO

außenkalibriert, für QS und QB Steckanschlüsse geeignet.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Old part no. 13028560



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	5/16
Innen-Durchmesser Inch	3/16
Min. Biegeradius	0,594 "
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14 ... 150 Psi
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-68 ... 140 °F
Produktgewicht nach Länge	0,412 oz/ft
Farbe	grün
Shore-Härte	A 98 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)