


Schnell-Entlüftungsventil VBQF-D-G14-E

Teilenummer: 548003

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	1500 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2500 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	960 l/min
Betriebsdruck	0.5 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumstemperatur	-20 °C...80 °C
Produktgewicht	253 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR