

Kabel SBOA-K20CP-SUP

Teilenummer: 548824

FESTO

für Kompaktkamerasysteme SBOI-Q-... und SBOC-Q-...



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dose gerade / Dose gerade
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 60 V
Kabellänge	2 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Kabelaufbau	2x0,24+2x0,34+0,49
Schutzart	IP65 IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Farbe Kabelmantel	lichtgrau
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Messing PUR vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze / Messing vergoldet