

Deckel VAEM-S6-C-S10-R5

Teilenummer: 549049

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Max. Anzahl Ventilplätze | 10 bei bistabilen Ventilen 20 bei monostabilen Ventilen |
| Max. Summenstrom | 10 A |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 230 g |
| Anzahl elektrische Anschlüsse | 10 |
| Elektrischer Anschluss | 5-polig M12 Stecker |
| Werkstoff Gehäuse | PA |