

Anschlussblock CPE10-PRS-1/4-8-NPT

Teilenummer: 550076

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|--|
| Rastermaß | 16 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 8 |
| Max. Anzahl der Druckzonen | 2 |
| Berstdruck | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 23 °F...122 °F |
| Umgebungstemperatur | 23 °F...122 °F |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0,9 ft-lbf |
| Produktgewicht | 11786 oz |
| Befestigungsart Anschlussblock | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 5 | 1/4 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |