

# Anschlussblock CPE14-3/2-PRS-3/8-7-NPT

Teilenummer: 550615

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	7
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	23 °F...122 °F
Umgebungstemperatur	23 °F...122 °F
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,9 ft-lbf
Produktgewicht	12265 oz
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung