

Axialbausatz EAMM-A-F47-80G

Teilenummer: 550947

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1.000 g
Schnittstellencode Aktuator	F47
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoffhinweis	RoHS konform