


Axialbausatz EAMM-A-D32-57A

Teilenummer: 550980

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	270 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B D32C
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform