


Getriebe EMGA-60-P-G5-SAS-70

Teilenummer: 552191

FESTO

passend für Servomotoren.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	70 mm
Verdrehspiel	0,17 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	13.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	22 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,078 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	35,2 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	2,3 Nm/arcmin
Produktgewicht	900 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	70A
Werkstoffhinweis	RoHS konform