


Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-1-R15

Teilenummer: 552825

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0.2 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	120 mm
Umgebungstemperatur	-55 °C...70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Ø	2.2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III