



Druckbooster DPA-40-10-CRVZS2

Teilenummer: 552928

FESTO

ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in
Edelstahlausführung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Durchmesser	40 mm
Volumen	2 l
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Manometer mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2	0,45 ... 1 MPa 4,5 ... 10 bar 65,25 ... 145 psi
Betriebsdruck Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Druckregelbereich MPa	0,45 ... 1 MPa
Druckregelbereich	4,5 ... 10 bar
Druckregelbereich psi	65,25 ... 145 psi
Eingangsdruck 1	2 ... 8 bar
Eingangsdruck 1 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Eingangsdruck 1 psi	29 ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	4.400 g
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei