


Aktivkohlefilter MS9-LFX-1-U

Teilenummer: 553032

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	9
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Aktivkohlefilter
Betriebsdruck	0 bar...20 bar
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	6500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumstemperatur	5 °C...30 °C
Restölgehalt	0.003 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	2000 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoff Abdeckung	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	Aktivkohle
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe	PA