


Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S51-125

Teilenummer: 553353

FESTO

für Normzylinder nach ISO 15552.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 93 mm |
| Baugröße | 80 |
| Hubbereich | 51 ... 125 mm |
| Kolbenstangenverlängerung | 37 mm |
| Bauform | rund |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Medienbeständigkeit | Stäube Späne Öle Fette Benzine |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Produktgewicht | 127 g |
| Befestigungsart | aufschiebbar mit Gewindestift |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Adaptionsteile | PA-verstärkt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Faltenbalg | NBR |
| Werkstoff Gewindestifte | hochlegierter Stahl rostfrei |