

# Kunststoffschlauch PUN

Teilenummer: 553573

FESTO

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	3 ... 16 mm
Innen-Durchmesser	2 ... 11 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 30 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Farbe	blau braun gelb grün natur rot schwarz silber transluzent blau transluzent gelb transluzent grün transluzent rot transluzent schwarz weiss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)