

# Kunststoffschlauch PEN

Teilenummer: 553769

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	4 mm...16 mm
Innen-Ø	2.7 mm...10.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-30 °C...60 °C
Farbe	blau gelb grün natur rot schwarz silber weiß
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE