

L-Lang-Steckverschraubung QSL-F-G3/8-12

Teilenummer: 556852

FESTO

Vollmetall, Außengewinde mit Außensechskant, Temperaturbereich bis 150°C.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	8,8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	25 Nm
Produktgewicht	61,7 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM