

Verschlusschraube QSC-F-M5-I

Teilenummer: 556855

FESTO

Metallausführung, Temperaturbereich bis 150°C.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	1 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM