

L-Steckverbindung NPQM-L-Q6-E-P10

Teilenummer: 558777

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 5 mm |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Produktgewicht | 16.5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |