


# Steckhülse NPQM-D-S12-E-P10

Teilenummer: 558815

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	14 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-12
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-12
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt