


# Axialbausatz EAMM-A-A22-70A

Teilenummer: 558898

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	22
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	8 Nm
Produktgewicht	480 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform