

Anschlussleitung VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Teilenummer: 560422

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	462 g
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Kabellänge	2.5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	115 mm
Kabeldurchmesser	9.6 mm
Kabelaufbau	36 x 0,25 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC