


# Anschlussleitung VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

Teilenummer: 560424

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	1.572 g
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	115 mm
Kabeldurchmesser	9,6 mm
Kabelaufbau	36x0,25
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC