

Elektrikverkettung VMPAL-EVAP-10-2

Teilenummer: 560962

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilgröße	10 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Maximale Anzahl Ventilsolen	2
Integrierte Funktion	Zuordnung der Ventilfunktion farblich codiert
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	9 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform