

Stecker NECU-S-M12G3-HX

Teilenummer: 562027

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	3
Produktgewicht	17.5 g
Elektrischer Anschluss	3-polig A-Codiert M12x1 Stecker gerade / Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...32 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...32 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	2.9 mm...5.1 mm
Einzeldrahtdurchmesser	0.1 mm
Aderdurchmesser	0.9 mm...1.6 mm
Anschlussquerschnitt	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Schraubverriegelung	Zink-Druckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM PUR
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Isolierhülle	PP PVC TPE-E