

Anschlussleiste VABM-B6-E-G12-16

Teilenummer: 564835

FESTO

für Magnetventil VUVB.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	2.100 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung