

T-Steckverbindung CRQST-5/16T-U

Teilenummer: 565352

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0.256 in...0 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...-0.095 MPa -0.95 bar...-0.95 bar -13.775 psi...-13.775 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...-20 °C
Produktgewicht	1.16 oz...0 g
Verwendbare Leitungen	PFAN
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 5/16"
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 5/16"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 °F...-4 °F
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei