


Anschlussleiste VABM-L1-10AW-M7-3

Teilenummer: 566547

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Rastermaß | 10.5 mm |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 16 |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage | 1.5 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.45 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage | 1.5 Nm |
| Produktgewicht | 78 g |
| Anschluss Steuerluft 12/14 | M5 |
| Anschluss Steuerabluft 82/84 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M7 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M7 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | M7 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |