

Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VL4-LP

Teilenummer: 566725

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Verpolungsschutz	bipolar
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	12 V 24 V
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Erweiterte Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	33.5 g
Anschlussquerschnitt	0.14 mm ²
Elektrischer Anschluss	Litze
Kabellänge	5 m
Aderenden	Aderendhülse
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	Clip
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA