

Kunststoffschlauch PEN-1/2-BL-150-CB

Teilenummer: 569894

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Aussen-Ø Inch	1/2
durchflussrelevanter Biegeradius	0,196 Fuß
Min. Biegeradius	0,108 Fuß
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Energiekettentauglichkeit: > 5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-22 °F...140 °F
Produktgewicht nach Länge	oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 1/2" "
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE