

# Faltenbalgbausatz EADB-V1-40-S201-300

Teilenummer: 570268

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	57 mm
Baugröße	40
Hubbereich	201 ... 300 mm
Kolbenstangenverlängerung	88 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Bewegte Masse	99 g
Produktgewicht	172 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Adaptionsteile	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Faltenbalg	NBR
Werkstoffinformation Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei