


Endplatte VMPAL-EPL-SD9-IP40

Teilenummer: 570777

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	43 mm
Länge	107.3 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	8
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Maximale Anzahl Ventilsulen	8
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP40
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	190 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Multipol
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	9
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Endplatte	Aluminium-Druckguss PA-verstärkt