

# Schlauchtülle N-1-P-19-NPT

Teilenummer: 572243

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	16.5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	76.6 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innen-Ø 19 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium, eloxiert